

Datenblatt für Haushaltsdunstabzugshauben
nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Miele			
Modellname / -kennzeichen		DA 3366	
Jährlicher Energieverbrauch (AEC) (AEC_{Umin})	kWh/Jahr		61,4
Energieeffizienzklasse			C
Energieeffizienzindex (EEI) (EEI_{Umin})			80,5
fluiddynamische Effizienz (FDE) (FDE_{Umin})			14,2
Klasse für die fluiddynamische Effizienz			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)			D
Beleuchtungseffizienz (LE) (LE_{Umin})	lx/W		53,3
Beleuchtungseffizienzklasse			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)			A
Fettabscheidegrad	%		89,0
Klasse für den Fettabscheidegrad			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)			B
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	m^3/h		246,8
Luftstrom (min. Geschwindigkeit)	m^3/h		150
Luftstrom (max. Geschwindigkeit)	m^3/h		320
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	m^3/h		430
Max. Luftstrom (Q) (Q_{max})	m^3/h		430
gemessener Luftdruck im Bestpunkt	Pa		217
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	dB		44
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	dB		51
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	dB		58
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W		105,0
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P_o)	W		0,00
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_s)	W		
Nennleistung Beleuchtungssystem	W		6,0
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche			
	lx		320
Zeitverlängerungsfaktor			1,5