

# Datenblatt für Haushaltsdunstabzugshauben

nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Miele			
Modellname / -kennzeichen	DA 6096 W		
Jährlicher Energieverbrauch (AEC) ( $AEC_{U/min}$ )	kWh/Jahr		70,4
Energieeffizienzklasse			B
Energieeffizienzindex (EEI) ( $EEI_{U/min}$ )			68,5
fluiddynamische Effizienz (FDE) ( $FDE_{U/min}$ )			23,2
Klasse für die fluiddynamische Effizienz			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)			B
Beleuchtungseffizienz (LE) ( $LE_{U/min}$ )	lx/W		42,2
Beleuchtungseffizienzklasse			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)			A
Fettabscheidegrad	%		92,4
Klasse für den Fettabscheidegrad			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)			B
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	$m^3/h$		357,7
Luftstrom (min. Geschwindigkeit)	$m^3/h$		200
Luftstrom (max. Geschwindigkeit)	$m^3/h$		400
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	$m^3/h$		650
Max. Luftstrom (Q) ( $Q_{max}$ )	$m^3/h$		650
gemessener Luftdruck im Bestpunkt	Pa		350
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	dB		40
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	dB		54
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	dB		66
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W		150,0
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand ( $P_o$ )	W		
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand ( $P_s$ )	W		0,20
Nennleistung Beleuchtungssystem	W		9,0
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche			
	lx		380
Zeitverlängerungsfaktor			1,2