

Informace pro varné desky

Miele							
Název modelu / označení		KM 6324-1 FLBDG					
Provedení							
Druh varné desky	Kombinace	-					
	Samostatná	●					
Nosný materiál	Nerez	-					
	Sklokeramika	●					
Ohřev	HiLight	-					
	Indukce	●					
	Plyn	-					
Ovládání	Senzorové +/-	●					
	Regulačním knoflíkem	-					
Rozměry							
Rozměry přístroje	šířka	cm	59,2				
	hloubka	cm	49,2				
Rozměry výřezu	šířka	cm	59,6				
	hloubka	cm	49,6				
Vestavná výška		cm	1,8				
Vestavná výška se svorkovnicí		cm	5,1				
Varné zóny							
Průměr, popř. typ hořáku	1. Varná zóna	mm	Ø 100-160				
	2. Varná zóna	mm	Ø 140-200				
	3. Varná zóna	mm	230x390				
	4. Varná zóna	mm					
	5. Varná zóna	mm					
	6. Varná zóna	mm					
Výkon varných zón	1. Varná zóna	W	1.400				
	mit Booster	W	2.200 / -				
	2. Varná zóna	W	1.850				
	mit Booster	W	3.000 / -				
	3. Varná zóna	W	3.400				
	mit Booster	W	4.800 / 7.300				
	4. Varná zóna	W					
	mit Booster	W	- / -				
	5. Varná zóna	W					
	mit Booster	W	- / -				
	6. Varná zóna	W					
	mit Booster	W	- / -				
Zóna pro udržování teploty pokrmu							
Hmotnost netto		kg	10,3				
Elektrické připojení							
Napětí		V	230				
Příkon		W	7.300				
Jištění		A	3x16	x	x	x	x
Délka připojovacího kabelu ²⁾		cm	144				
Odrušení rozhlasu a televize			●				
Bez zpětných účinků na síť			●				
Dodavatel	Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh						
Vysvětlivky:							
• Ano, k dispozici							
¹⁾ Tolerance +/- 5 cm.							
²⁾ Délka kabelu mezi varnou deskou a svorkovnicí činí 150 cm, délka od svorkovnice činí 140 cm.							
Upozornění: Stav tabulek 07/05. Vývojové změny vyhrazeny.							