

# Informacijski list za kućanske bubnjaste sušilice rublja

prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 392/2012

Miele			
Identifikacijska oznaka modela	TDA140 C		
Nazivni kapacitet <sup>1</sup>	kg		7,0
Vrsta kućanske bubnjaste sušilice rublja	Ventilacijska / Kondenzacijska		- / ●
Razred energetske učinkovitosti			
A+++ (najviša učinkovitost) do D (najniža učinkovitost)			B
Ponderirana godišnja potrošnja energije (AE <sub>c</sub> ) <sup>2</sup>	kWh/god		494
Kućanska bubnjasta sušilica rublja	automatska / neautomatska		● / -
Potrošnja energije u standardnim programima			
Potrošnja energije pri punom teretu	kWh		4,14
Potrošnja energije pri djelomičnom teretu	kWh		2,28
Ponderirana potrošnja energije u stanju isključenosti (P <sub>o</sub> )	W		0,10
Ponderirana potrošnja energije u stanju mirovanja (P <sub>i</sub> )	W		3,50
Trajanje stanja mirovanja (T <sub>i</sub> ) <sup>3</sup>	min		10
Standardni program znači standardni ciklus pranja na koji se odnose podaci navedeni na oznaci i u informacijskom listu <sup>4</sup>		Pamuk suh za ormar	
Trajanje standardnog programa "Pamuk"			
Ponderirano vrijeme programa	min		84
Vrijeme programa pri punom teretu	min		109
Vrijeme programa pri djelomičnom teretu	min		65
Razred kondenzacijske učinkovitosti <sup>5</sup>			
A (najviša učinkovitost) do G (najniža učinkovitost)			A
Ponderirana kondenzacijska učinkovitost kod „standardnog pamučnog programa pri punom i djelomičnom teretu“	%		91
Prosječna kondenzacijska učinkovitost standardnog pamučnog programa pri punom teretu	%		93
Prosječna kondenzacijska učinkovitost standardnog pamučnog programa pri djelomičnom teretu	%		90
Emisija buke (L <sub>WA</sub> ) <sup>6</sup>	dB(A) re 1 pW		63
Uređaj namijenjen za ugradnju			-
<p>● Da, na raspolaganju</p> <p><sup>1</sup> u kg pamučnog rublja, za standardni pamučni program pri punom teretu</p> <p><sup>2</sup> na temelju 160 ciklusa sušenja standardnog pamučnog programa pri punom i djelomičnom teretu, te potrošnja pri režimu niske snage. Stvarna potrošnja energije po ciklusu ovisit će o tome kako se uređaj koristi</p> <p><sup>3</sup> Ako je kućanska bubnjasta sušilica rublja opremljena sustavom upravljanja snagom</p> <p><sup>4</sup> Program primjeren za sušenje uobičajenog mokrog pamučnog rublja, te da je to najučinkovitiji program za pamuk u smislu potrošnje energije</p> <p><sup>5</sup> Ako je kućanska bubnjasta sušilica rublja kondenzacijska bubnjasta sušilica</p> <p><sup>6</sup> Za standardni pamučni program kod punog tereta</p>			