

Informační list pro odsávače par pro domácnost

dle nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) č. 65/2014 a nařízení č. 66/2014

| Miele | | DA 6096 W | |
|--|-------------------|-----------|--|
| Identifikační značka modelu | | DA 6096 W | |
| Roční spotřeba energie (AEC) ($AEC_{U, \min}$) | kWh/rok | 70,4 | |
| třída energetické účinnosti | | B | |
| Index energetické účinnosti (EEI) ($EEI_{U, \min}$) | | 68,5 | |
| Účinnost proudění tekutin (FDE) ($FDE_{U, \min}$) | | 23,2 | |
| Třída účinnosti proudění tekutin | | | |
| A (nejvyšší účinnost) až G (nejnižší účinnost) | | B | |
| Účinnost osvětlení (LE) ($LE_{U, \min}$) | lx/W | 42,2 | |
| Třída účinnosti osvětlení | | | |
| A (nejvyšší účinnost) až G (nejnižší účinnost) | | A | |
| Účinnost filtrace tuků | % | 92,4 | |
| Třída účinnosti filtrace tuků | | | |
| A (nejvyšší účinnost) až G (nejnižší účinnost) | | B | |
| Naměřený průtok vzduchu v bodě nejvyšší účinnosti | m ³ /h | 357,7 | |
| Průtok vzduchu (min. rychlost) | m ³ /h | 200 | |
| Průtok vzduchu (max. rychlost) | m ³ /h | 400 | |
| Průtok vzduchu (intenzivní nebo zesílený režim) | m ³ /h | 650 | |
| Maximální průtok vzduchu (Q) (Q_{\max}) | m ³ /h | 650 | |
| Naměřený tlak vzduchu v bodě nejvyšší účinnosti | Pa | 350 | |
| Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A (min. rychlost) | dB | 40 | |
| Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A (max. rychlost) | dB | 54 | |
| Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A (intenzivní nebo zesílený režim) | dB | 66 | |
| Naměřený elektrický příkon v bodě nejvyšší účinnosti | W | 150,0 | |
| Případná spotřeba ve vypnutém stavu (P_O) | W | | |
| Případná spotřeba v pohotovostním režimu (P_S) | W | 0,20 | |
| Jmenovitý příkon osvětlovacího systému | W | 9,0 | |
| Průměrné osvětlení varného povrchu osvětlovacím systémem | lx | 380 | |
| Koeficient zvýšení času | | 1,2 | |