

Productkaart voor huishoudelijke afzuigkappen
 volgens gedelegeerde verordening (EU) Nr. 65/2014 en verordening (EU) Nr. 66/2014

| Miele | | DA 6096 W | |
|---|-------------------|-----------|------|
| Identificatie van het model | | DA 6096 W | |
| Jaarlijks energieverbruik (AEC) (AEC _{omw/min}) | kWh/jaar | | 70,4 |
| Energie-efficiëntieklasse | | | B |
| Energie-efficiëntie-index (EEI) (EEI _{omw/min}) | | | 68,5 |
| Hydrodynamische efficiëntie (FDE) (FDE _{omw/min}) | | | 23,2 |
| Hydrodynamische-efficiëntieklasse | | | |
| A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt) | | | B |
| Verlichtingsefficiëntie (LE) (LE _{omw/min}) | lx/W | | 55,6 |
| Verlichtingsefficiëntieklasse | | | |
| A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt) | | | A |
| Vetfilteringsefficiëntie | % | | 92,4 |
| Vetfilteringsefficiëntieklasse | | | |
| A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt) | | | B |
| Gemeten luchtdebiet op het beste-efficiëntiepunt | m ³ /h | 357,7 | |
| Luchtstroom (minimumsnelheid) | m ³ /h | 200 | |
| Luchtstroom (maximumsnelheid) | m ³ /h | 400 | |
| Luchtstroom (intensieve of boostmodus) | m ³ /h | 650 | |
| Max. luchtstroom (Q) (Q _{max}) | m ³ /h | 650 | |
| Gemeten luchtdruk op het beste-efficiëntiepunt | Pa | 350 | |
| A-gewogen geluidsemissie (minimumsnelheid) | dB | 40 | |
| A-gewogen geluidsemissie (maximumsnelheid) | dB | 54 | |
| A-gewogen geluidsemissie in de intensieve of boostmodus | dB | 66 | |
| Gemeten elektrisch opgenomen vermogen op het beste-efficiëntiepunt | W | 150,0 | |
| Elektriciteitsverbruik in de uit-stand (P _o) | W | | |
| Elektriciteitsverbruik in de stand-by-stand (P _s) | W | 0,20 | |
| Nominaal vermogen van het verlichtingssysteem | W | 9,0 | |
| Gemiddelde verlichting van het verlichtingssysteem op het kookoppervlak | lx | 500 | |
| Tijdstoenamefactor | | 1,2 | |