

# Informační list pro odsávače par pro domácnost

dle nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) č. 65/2014 a nařízení č. 66/2014

Miele			
Identifikační značka modelu		DA 2690	
Roční spotřeba energie (AEC) ( $AEC_{U, \min}$ )	kWh/rok		36,2
třída energetické účinnosti			A
Index energetické účinnosti (EEI) ( $EEI_{U, \min}$ )			46,4
Účinnost proudění tekutin (FDE) ( $FDE_{U, \min}$ )			35,1
Třída účinnosti proudění tekutin			
A (nejvyšší účinnost) až G (nejnižší účinnost)			A
Účinnost osvětlení (LE) ( $LE_{U, \min}$ )	lx/W		40,0
Třída účinnosti osvětlení			
A (nejvyšší účinnost) až G (nejnižší účinnost)			A
Účinnost filtrace tuků	%		95,3
Třída účinnosti filtrace tuků			
A (nejvyšší účinnost) až G (nejnižší účinnost)			A
Naměřený průtok vzduchu v bodě nejvyšší účinnosti	m <sup>3</sup> /h	318,1	
Průtok vzduchu (min. rychlost)	m <sup>3</sup> /h	240	
Průtok vzduchu (max. rychlost)	m <sup>3</sup> /h	400	
Průtok vzduchu (intenzivní nebo zesílený režim)	m <sup>3</sup> /h	640	
Maximální průtok vzduchu (Q) ( $Q_{\max}$ )	m <sup>3</sup> /h	640	
Naměřený tlak vzduchu v bodě nejvyšší účinnosti	Pa	405	
Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A (min. rychlost)	dB	42	
Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A (max. rychlost)	dB	52	
Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A (intenzivní nebo zesílený režim)	dB	63	
Naměřený elektrický příkon v bodě nejvyšší účinnosti	W	102,0	
Případná spotřeba ve vypnutém stavu ( $P_O$ )	W		
Případná spotřeba v pohotovostním režimu ( $P_S$ )	W	0,15	
Jmenovitý příkon osvětlovacího systému	W	12,0	
Průměrné osvětlení varného povrchu osvětlovacím systémem	lx	480	
Koeficient zvýšení času		0,7	