

ProCare Shine 40



Huuhtelukirkaste

Käyttö

ProCare Shine 40 on nestemäinen huuhtelukirkaste (tiivisteneste) astioiden pesuun ammattikäyttöön tarkoitetuissa puhdasvesi- tai tankkiastianpesukoneissa.

Tuotteen ominaisuudet

- Parantaa ja nopeuttaa kuivausprosessia
- Ehkäisee kalkkikerrostumia ja suojaa pestäviä astioita
- Sopii kaikenlaisille astioille, kuten lasille, alumiinille ja hopealle
- Suojaa koristeita
- Sisältää sitruunahappoa, tensidejä ja kompleksinmuodostajia

ProCare Shine 40 on tarkoitettu ainoastaan ammattikäyttöön.

Käyttö ja annostus

ProCare Shine 40 on suunniteltu ammattikäyttöön tarkoitettujen Miele Professional astianpesukoneiden ohjelmia varten.

- Tarkka ja taloudellinen annostelu koneen luokkuannostimen tai ulkoisen annostuspumpun (ei kaikissa konemalleissa) avulla
- Suositeltu annostus: 0,2–0,5 ml/l (0,02–0,05 %)
- Suositeltu veden kovuus: 0–3°dH (0–0,5 mmol/l)

Annostele huuhtelukirkaste pestävien astioiden mukaan. Liian vähän tai liian paljon huuhtelukirkastetta voi johtaa epätydyttävään tulokseen. Voit tehdä tarvittaessa säätöjä, kuten muuttaa koneen tehdasasetuksia (yleensä annostuspitoisuus Mielen koneissa on 0,04 %).

Suosittelme astianpesukonekäyttöön pehmeää vettä (0–3 °dH / 0–0,5 mmol/l). Suurempi veden kovuus (enint. 8 °dH / 1,4 mmol/l) voidaan kompensoida käyttämällä suurempia annostuspitoisuuksia.

Jos vesi on vielä tätäkin kovempaa, suosittelemme astianpesukoneen ja pestävien astioiden suojaamiseksi vedenkäsittelyjärjestelmän (kuten sisäisen tai ulkoisen vedenpehmentimen) käyttöä.

Huomaa:

- Ei saa sekoittaa muiden tuotteiden kanssa.
- Kun vaihdat tuotetta, huomioi seuraava:
 - Kun käytössä on ulkoinen annostusjärjestelmä, se on huuhteltava huolellisesti vedellä ja ilmatava.
 - Kun kirkaste annostellaan koneen oman annostuslokeron kautta, täytä lokeroon uutta kemikaalia vasta, kun huuhtelukirkasteen täytön ilmaisin syttyy koneen näyttöön.
- Noudata Miele Professional astianpesukoneiden käyttöohjeita.



Häikäisevät tulokset

Vesi on Sinnerin ympyrän mukaan yksi tärkeistä astianpesuprosessin muuttujista. Pestyissä astioissa ei kuulu näkyä minkäänlaisia pesuprosessin jättämiä jälkiä. Astioiden tulisi olla enimmäkseen kuivia ja häikäiseviä, eikä niissä saisi olla mitään jäämiä. Jotta tähän päästään, veden tulee valua pois astioista mahdollisimman nopeasti.

Huuhtelukirkaste alentaa veden pintajännitystä niin, että se valuu pois jättämättä jälkeensä pisaroita tai juovia. Se myös auttaa sitomaan mahdollisia veden sisältämiä, sen kovuutta lisääviä ainesosia, kuten magnesium- ja kaliumioneja, mikä auttaa ehkäisemään juovien muodostumista.

Myös pestävien astioiden materiaalilla on huomattava vaikutus kuivausprosessiin. Lasi, posliini ja ruostumaton teräs kuivuvat eri tahtiin. Eryyisesti muovi vaatii pitemmän kuivausajan, koska sen lämmönjohtokyky on huonompi. Myös astioiden malli vaikuttaa kuivaukseen esimerkiksi, jos vesi ei pääse valumaan niistä pois helposti.

ProCare Shine 40



Huuhtelukirkaste

Tekniset tiedot

- Tiheys (20 °C): noin 1,0 g/cm³
- Liuoksen pH-arvo: 6,5–7,0

Ainesosat pesuaineista annetun EY-asetuksen nro 648/2004 mukaisesti

- 5–15 % ionittomia tensidejä

Säilytys

- Säilytyslämpötila: 5 °C ... 40 °C
- Oikein säilytettynä ei käyttökelpoisuusrajoituksia.

Varoitukset ja turvallisuusohjeet

Katso turvallisuus- ja ympäristötiedot käyttöturvatiedoista. Ne ovat ladattavissa osoitteesta www.miele.fi/professional.

Oikein käytettynä tuote täyttää asianmukaiset elintarviketurvallisuusmääräykset.

Hävitä pakkaukset vain tyhjinä ja suljettuina. Kemikaalijäämien hävittäminen: ks. käyttöturvatiedote.

Kaikki tässä tuotetietokortissa annetut tiedot ovat ajantasaisia, oikeita ja totuudenmukaisia. Se ei kuitenkaan vapauta käyttäjiä veloitteesta suorittaa omia tarkastuksia ja testejä. Tätä ei voida katsoa oikeudellisesti sitovaksi vakuutukseksi tuotteiden ominaisuuksista.

Pakkausyksiköt ja varusteet

Kuvaus	Pakkaus	Materiaalinumero
ProCare Shine 40	1 l pullo	10 328 020
ProCare Shine 40	5 l kanisteri	10 328 030
ProCare Shine 40	10 l kanisteri	10 328 040
Kanisterin aukaisin 5 l ja 10 l kanistereille		9 066 810
Tippakaukalo DTD 2 Miele ProCare-sarjan 5 l ja 10 l kanistereille		10 695 460

Yhteystiedot:

 www.miele-professional.com

Saksa

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh
Puh.: 0 800 22 44 644

Maahantuojat, Suomi

Miele Oy
Porttikaari 6, Porttipuisto
01200 VANTAA
Puhelin: 09 875 97 500



etol Eberhard Tripp GmbH
Allerheiligenstraße 12
D-77728 Oppenau
www.etol.de